

Garant**Końcówki pomiarowe stożkowe, koniczne Ø 1,0 mm, Typ: 5/90****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	499275 5/90
GTIN	4062406587154
Klasa artykułu	41M

Opis**Wykonanie:**

Końcówka pomiarowa z węglików spiekanych, z wykładką diamentową.

Końcówka pomiarowa do pomiaru chropowatości dla konturografu CM1.

Pasuje do :

Konturograf nr 499250 rozm. CM1.

Wyp. dodatkowe:

Waga kieszonkowa nr 479450, rozm. 200 do pomiaru nacisku końcówek pomiarowych.

Promień wierzchołka trzpienia: 5 µm

kąt wierzchołka trzpienia: 90 stopni

długość: 3 mm

Opis techniczny

kąt wierzchołka trzpienia	90 stopni
Promień wierzchołka trzpienia	5 µm
długość	3 mm
Rodzaj produktu	Wodzik

