

**Garant****Końcówki pomiarowe stożkowe, koniczne Ø 1,0 mm, Typ: 2/60****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	499275 2/60
GTIN	4062406587130
Klasa artykułu	41M

**Opis****Wykonanie:**

Końcówka pomiarowa z węglików spiekanych, z wykładką diamentową.

Końcówka pomiarowa do pomiaru chropowatości dla konturografu CM1.

**Pasuje do :**

Konturograf nr 499250 rozm. CM1.

**Wyp. dodatkowe:**

Waga kieszonkowa nr 479450, rozm. 200 do pomiaru nacisku końcówek pomiarowych.

Promień wierzchołka trzpienia: 2 µm

kąt wierzchołka trzpienia: 60 stopni

długość: 3 mm

**Opis techniczny**

Promień wierzchołka trzpienia	2 µm
długość	3 mm
kąt wierzchołka trzpienia	60 stopni
Rodzaj produktu	Wodzik

