

Garant

Okrawacze VHM 60°, bez powłoki, Ø h6 DC: 12 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 208166 12 |
| GTIN | 4045197537386 |
| Klasa artykułu | 11X |

Opis

Wykonanie:

Ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające. Tolerancja: **wymiar S = ±0,2 mm.**

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania
krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.

Liczba zębów Z: 6

chwyt: DIN 6535 HB h6

Frezowanie fazek: 30 stopni

Liczba zębów Z: 6

wymiar S: 11,9 mm

długość całkowita L: 83 mm

Ø chwytu D_s: 12 mm

posuw f_z w stali < 900 N/mm²: 0,06 mm

Opis techniczny

| | |
|--|----------------|
| Ø ostrzy D _c | 12 mm |
| wymiar S | 11,9 mm |
| Liczba zębów Z | 6 |
| posuw f _z w stali < 900 N/mm ² | 0,06 mm |
| Ø chwytu D _s | 12 mm |
| długość całkowita L | 83 mm |
| chwyt | DIN 6535 HB h6 |

| | |
|--|-------------------|
| współczynnik korekcyjny f_z | 1,25 |
| Kąt sfazowania naroży | 60 stopni |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy obcinaniu | 11,9 mm |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków | 11,9 mm |
| Frezowanie fazek | 30 stopni |
| powłoka | bez powłoki |
| Materiał ostrza | VHM |
| norma | Norma zakładowa |
| typ | N |
| Tolerancja \varnothing nominalnej | h6 |
| kierunek dosuwu | poziome i ukośne |
| Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 60 stopni |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| tolerancje chwytu | h6 |
| pierścień barwny | zielone |
| Rodzaj produktu | Frezy trzpieniowe |