

Garant**Okrawacze VHM 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	208160 6
GTIN	4045197129383
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Tolerancja: **Wymiar S = ±0,1 mm.**

ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające.

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania
krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.

Liczba zębów Z: 4

chwyt: DIN 6535 HB h6

Frezowanie fazek: 30 stopni

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L_c : 5,9 mm

wymiar S: 5,9 mm

długość całkowita L: 57 mm

Ø chwytu D_s : 6 mm

posuw f_z w stali < 900 N/mm²: 0,03 mm

Opis techniczny

wymiar S	5,9 mm
posuw f_z w stali < 900 N/mm ²	0,03 mm
Liczba zębów Z	4
Ø ostrzy D_c	6 mm
Ø chwytu D_s	6 mm
długość ostrzy L_c	5,9 mm

długość całkowita L	57 mm
chwyt	DIN 6535 HB h6
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt sfazowania naroży	60 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	5,9 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy obcinaniu	5,9 mm
Frezowanie fazek	30 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	h6
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	60 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe