

Garant**Okrawacze VHM 60°, bez powłoki, Ø h6 DC: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	208166 10
GTIN	4045197537379
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające. Tolerancja: **wymiar S = ±0,2 mm.**

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania
krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.

Liczba zębów Z: 6

chwyt: DIN 6535 HB h6

Frezowanie fazek: 30 stopni

Liczba zębów Z: 6

wymiar S: 9,9 mm

długość całkowita L: 72 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

posuw f_z w stali < 900 N/mm²: 0,05 mm

Opis techniczny

wymiar S	9,9 mm
Ø ostrzy D _c	10 mm
posuw f _z w stali < 900 N/mm ²	0,05 mm
Liczba zębów Z	6
Ø chwytu D _s	10 mm
długość całkowita L	72 mm
chwyt	DIN 6535 HB h6

współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt sfazowania naroży	60 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	9,9 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy obcinaniu	9,9 mm
Frezowanie fazek	30 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	h6
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	60 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe