

Stół biurowy o regulowanej wysokości biały, szerokość: 1200 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	974030 1200
GTIN	
Klasa artykułu	91Q

Opis**Wykonanie:**

Stół biurowy z elektryczną regulacją wysokości za pomocą elementu obsługi. Konstrukcja podstawowa wykonana z masywnej podstawy na nogi typu T na nóżkach. Elektryczna regulacja wysokości w zakresie **740 – 1230 mm**. Silnik z łagodnym rozruchem i zatrzymaniem. Blat z powłoką z żywicy melaminowej, odporne na zadrapania krawędzie z tworzywa ABS. Prędkość regulacji wysokości 25 mm/s (bez obciążenia).

Kolor: Podstawa i blat: biały.

grubość płyty: 19 mm

zakres regulacji wysokości: 740 - 1230 mm

szerokość: 1200 mm

głębokość: 800 mm

grubość blatu: 19 mm

Nośność maksymalna: 70 kg

masa: 40 kg

Opis techniczny

masa	40 kg
zakres regulacji wysokości	740 - 1230 mm
szerokość	1200 mm
Nośność maksymalna	70 kg
grubość blatu	19 mm

głębokość	800 mm
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	elektryczny
grubość płyty	19 mm
Rodzaj produktu	Stół biurowy z elektryczną regulacją wysokości