

**HOLEX****Uchwyty płytek skrawających Medium-Plus do wcinania, prawe, R promień wcięcia: 50/75mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	278041 50/75
GTIN	4062406601867
Klasa artykułu	22B

**Opis****Wykonanie:**

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm).

Do płytek do wytaczania wewnętrznego nr 278029 – 278036.

**wskazówka:**

$D_1 = \varnothing$  min. dla 1. podcięcia /  $D_2 = \varnothing$  maks. dla 1. podcięcia.

$D_2 = 999$  w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.

**Opis techniczny**

minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_1$	50 mm
minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_2$	75 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	14 mm
szerokość chwytu b	16x16 mm
śruba	279816 3
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Szerokość skrawania W	3; 4 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty ostrzy

