



Uchwyty płytek skrawających Medium-Plus do wcinania, prawe, R promień wcięcia: 240/350mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	278045 240/350
GTIN	4062406602130
Klasa artykułu	22B

Opis

Wykonanie:

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm).

Do płytek do wytaczania wewnętrznego nr 278029 – 278036.

wskazówka:

$D_1 = \varnothing$ min. dla 1. podcięcia / $D_2 = \varnothing$ maks. dla 1. podcięcia.

$D_2 = 999$ w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.

Opis techniczny

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	14 mm
minimalna \varnothing 1. podcięcia D_1	240 mm
minimalna \varnothing 1. podcięcia D_2	350 mm
szerokość chwytu b	25×25 mm
śruba	279816 4
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Szerokość skrawania W	3; 4 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty ostrzy

