



Regały podstawowe z półkami, głębokości 400 mm, wys. / szer.półki: 2967/994 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 991930 2967/994 |
| GTIN | |
| Klasa artykułu | 95S |

Opis

Wykonanie:

Półki regałów wtykowych, ocynkowane. Stojaki regałowe z wpustami umożliwiają łatwe wieszanie półek co 53 mm. Półki z dnem z podwójnym brzegiem i 10-krotnym krawędziowaniem podłużnym zapewniają wyjątkową stabilność i nośność.

Maksymalna **nośność półek 200 kg** na półkę.

Obciążenie pola: przy wysokości 1960 mm – 1000 kg, przy 2490 mm – 1200 kg, przy 2967 mm – 1400 kg.

Opis:

Wymiary montażowe:

Regał podstawowy: długość nominalna + 62 mm

Regał dostawny: długość nominalna + 31 mm

Zastosowanie:

Wielofunkcyjny system regałów do wszystkich zastosowań związanych z przechowywaniem. Różnorodne akcesoria umożliwiają późniejsze rozszerzenie i pełną konwertowalność.

w dostawie::

Regały podstawowe z zastrzałami krzyżowymi, 4 kotwy posadzkowe, 4 płytki podporowe.

Regał dostawny bez zastrzałów krzyżowych, 2 kotwy posadzkowe, 2 płytki podporowe.

wskazówka:

- **Stopy zaciskowe są objęte zakresem dostawy.**

- **Mocowania podłogowe lub ściennie nie wchodzą w zakres dostawy.**
- **Eksploatacja jednostronna z powodu konieczności usztywnienia zastrzałem krzyżowym.**
- **Długość wyboczeniowa (K) może wynosić maks. 600 mm.**
- **Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**
- **Co trzecie pole regału musi być wyposażone w zastrzał krzyżowy.**

materiał: ocynkowany

wysokość: 2967 mm

szerokość: 994 mm

głębokość: 400 mm

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 1066 mm

Liczba półek: 7

nośność półki: 200 kg

Opis techniczny

| | |
|--|------------------------|
| dostęp do regału | jednostronne |
| maksymalne obciążenie pola | 1400 kg |
| szerokość | 994 mm |
| montaż wtykowy | tak |
| wymiar montażowy szerokości regału podstawowego | 1066 mm |
| wysokość | 2967 mm |
| głębokość | 400 mm |
| Liczba półek | 7 |
| nośność półki | 200 kg |
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 200 kg |
| Grubość półki | 30 mm |
| Regulacja wysokości co | 53 mm |
| Wykonanie montażowe | Regały łączone wtykowo |
| materiał | ocynkowany |
| Atrybut nazwy produktu | głębokości 400 mm |
| Rodzaj produktu | Regały półkowe |

Akcesoria

| | |
|---|----------------|
| Półki szerokość×głębokość 994X400 mm | 992011 994X400 |
| Kotwy posadzkowe Typ 2967 | 992047 2967 |
| Płytki podporowe 2 mm liczba płytek podporowych 5 | 992049 5 |
| Płytki podporowe 1 mm liczba płytek podporowych 5 | 992048 5 |