



Regały dostawne z półkami, głębokości 500 mm, wys. / szer.półki: 2490/994 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	991933 2490/994
GTIN	
Klasa artykułu	95S

Opis

Wykonanie:

Półki regałów wtykowych, ocynkowane. Stojaki regałowe z wpustami umożliwiają łatwe wieszanie półek co 53 mm. Półki z dnem z podwójnym brzegiem i 10-krotnym krawędziowaniem podłużnym zapewniają wyjątkową stabilność i nośność.

Maksymalna **nośność półek 200 kg** na półkę.

Obciążenie pola: przy wysokości 1960 mm – 1000 kg, przy 2490 mm – 1200 kg, przy 2967 mm – 1400 kg.

Do regałów dostawnych dla co trzeciego pola regału potrzebny jest następujący zastrzał krzyżowy:

Rozm. 1960/1282: 1 × nr 992046 rozm. 1325.

Rozm. 2490/1282: 1 × nr 992046 rozm. 1325.

Rozm. 2967/1282: 2 × nr 992046 rozm. 1325.

Opis:

Wymiary montażowe:

Regał podstawowy: długość nominalna + 62 mm

Regał dostawny: długość nominalna + 31 mm

Zastosowanie:

Wielofunkcyjny system regałów do wszystkich zastosowań związanych z przechowywaniem. Różnorodne akcesoria umożliwiają późniejsze rozszerzenie i pełną konwertowalność.

w dostawie::

Regały podstawowe z zastrzałami krzyżowymi, 4 kotwy posadzkowe, 4 płytki podporowe.

Regał dostawny bez zastrzałów krzyżowych, 2 kotwy posadzkowe, 2 płytki podporowe.

wskazówka:

- **Stopy zaciskowe są objęte zakresem dostawy.**
- **Mocowania podłogowe lub ściennie nie wchodzą w zakres dostawy.**
- **Eksploatacja jednostronna z powodu konieczności usztywnienia zastrzałem krzyżowym.**
- **Długość wyboczeniowa (K) może wynosić maks. 600 mm.**
- **Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**
- **Co trzecie pole regału musi być wyposażone w zastrzał krzyżowy.**

materiał: ocynkowany

wysokość: 2490 mm

szerokość: 994 mm

głębokość: 500 mm

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego: 1035 mm

Liczba półek: 6

nośność półki: 200 kg

Opis techniczny

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	1035 mm
maksymalne obciążenie pola	1200 kg
Liczba półek	6
dostęp do regału	jednostronne
montaż wtykowy	tak
szerokość	994 mm
wysokość	2490 mm
głębokość	500 mm
nośność półki	200 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	200 kg
Grubość półki	30 mm
Regulacja wysokości co	53 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowany
Atrybut nazwy produktu	głębokości 500 mm

Rodzaj produktu

Regały półkowe

Akcesoria

Półki szerokość×głębokość 994X500 mm	992011 994X500
Kotwy posadzkowe Typ 2967	992047 2967
Płytki podporowe 1 mm liczba płytek podporowych 5	992048 5
Płytki podporowe 2 mm liczba płytek podporowych 5	992049 5