



## Regały podstawowe z półkami, głębokości 500 mm, wys. / szer.półki: 1960/1282 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	991962 1960/1282
GTIN	
Klasa artykułu	95S

### Opis

#### Wykonanie:

Półki regałów wtykowych, ocynkowane. Stojaki regałowe z wpustami umożliwiają łatwe wieszanie półek co 53 mm. Półki z dnem z podwójnym brzegiem i 10-krotnym krawędziowaniem podłużnym zapewniają wyjątkową stabilność i nośność.

Maksymalna **nośność półek 250 kg** na półkę.

**Obciążenie pola:** przy wysokości 1960 mm – 1250 kg, przy 2490 mm – 1500 kg, przy 2967 mm – 1750 kg.

#### Opis:

#### Wymiary montażowe:

**Regał podstawowy:** długość nominalna + 62 mm

**Regał dostawny:** długość nominalna + 31 mm

#### Zastosowanie:

Wielofunkcyjny system regałów do wszystkich zastosowań związanych z przechowywaniem. Różnorodne akcesoria umożliwiają późniejsze rozszerzenie i pełną konwertowalność.

#### w dostawie::

Regały podstawowe z zastrzałami krzyżowymi, 4 kotwy posadzkowe, 4 płytki podporowe.

Regał dostawny bez zastrzałów krzyżowych, 2 kotwy posadzkowe, 2 płytki podporowe.

#### wskazówka:

- **Stopy zaciskowe są objęte zakresem dostawy.**

- **Mocowania podłogowe lub ściennie nie wchodzą w zakres dostawy.**
- **Eksploatacja jednostronna z powodu konieczności usztywnienia zastrzałem krzyżowym.**
- **Długość wyboczeniowa (K) może wynosić maks. 600 mm.**
- **Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**
- **Co trzecie pole regału musi być wyposażone w zastrzał krzyżowy.**

materiał: ocynkowany

wysokość: 1960 mm

szerokość: 1282 mm

głębokość: 500 mm

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 1345 mm

Liczba półek: 5

nośność półki: 250 kg

## Opis techniczny

Liczba półek	5
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	1345 mm
dostęp do regału	jednostronne
głębokość	500 mm
wysokość	1960 mm
maksymalne obciążenie pola	1250 kg
szerokość	1282 mm
montaż wtykowy	tak
nośność półki	250 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	250 kg
Grubość półki	30 mm
Regulacja wysokości co	53 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowany
Atrybut nazwy produktu	głębokości 500 mm
Rodzaj produktu	Regały półkowe

**Akcesoria**

Płytki podporowe 2 mm liczba płytek podporowych 5	992049 5
Płytki podporowe 1 mm liczba płytek podporowych 5	992048 5
Kotwy posadzkowe Typ 2967	992047 2967
Półki szerokość×głębokość 1282X500 mm	992012 1282X500