



Regały dostawne z półkami, głębokości 500 mm, wys. / szer.półki: 2967/1282 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	991963 2967/1282
GTIN	
Klasa artykułu	95S

Opis

Wykonanie:

Półki regałów wtykowych, ocynkowane. Stojaki regałowe z wpustami umożliwiają łatwe wieszanie półek co 53 mm. Półki z dnem z podwójnym brzegiem i 10-krotnym krawędziowaniem podłużnym zapewniają wyjątkową stabilność i nośność.

Maksymalna **nośność półek 250 kg** na półkę.

Obciążenie pola: przy wysokości 1960 mm – 1250 kg, przy 2490 mm – 1500 kg, przy 2967 mm – 1750 kg.

Do regałów dostawnych dla co trzeciego pola regału potrzebny jest następujący zastrzał krzyżowy:

Rozm. 1960/1282: 1 × nr 992046 rozm. 1325.

Rozm. 2490/1282: 2 × nr 992046 rozm. 901.

Rozm. 2967/1282: 2 × nr 992046 rozm. 1325.

Opis:

Wymiary montażowe:

Regał podstawowy: długość nominalna + 62 mm

Regał dostawny: długość nominalna + 31 mm

Zastosowanie:

Wielofunkcyjny system regałów do wszystkich zastosowań związanych z przechowywaniem. Różnorodne akcesoria umożliwiają późniejsze rozszerzenie i pełną konwertowalność.

w dostawie::

Regały podstawowe z zastrzałami krzyżowymi, 4 kotwy posadzkowe, 4 płytki podporowe.

Regał dostawny bez zastrzałów krzyżowych, 2 kotwy posadzkowe, 2 płytki podporowe.

wskazówka:

- **Stopy zaciskowe są objęte zakresem dostawy.**
- **Mocowania podłogowe lub ściennie nie wchodzą w zakres dostawy.**
- **Eksploatacja jednostronna z powodu konieczności usztywnienia zastrzałem krzyżowym.**
- **Długość wyboczeniowa (K) może wynosić maks. 600 mm.**
- **Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**
- **Co trzecie pole regału musi być wyposażone w zastrzał krzyżowy.**

materiał: ocynkowany

wysokość: 2967 mm

szerokość: 1282 mm

głębokość: 500 mm

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego: 1323 mm

Liczba półek: 7

nośność półki: 250 kg

Opis techniczny

szerokość	1282 mm
głębokość	500 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	1323 mm
wysokość	2967 mm
maksymalne obciążenie pola	1750 kg
montaż wtykowy	tak
dostęp do regału	jednostronne
Liczba półek	7
nośność półki	250 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	250 kg
Grubość półki	30 mm
Regulacja wysokości co	53 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowany
Atrybut nazwy produktu	głębokości 500 mm

Rodzaj produktu

Regały półkowe

Akcesoria

Płytki podporowe 2 mm liczba płytek podporowych 5

992049 5

Półki szerokość×głębokość 1282X500 mm

992012 1282X500

Płytki podporowe 1 mm liczba płytek podporowych 5

992048 5

Kotwy posadzkowe Typ 2967

992047 2967