



Regały podstawowe z półkami, głębokości 800 mm, wys. / szer.półki: 2967/994 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	991936 2967/994
GTIN	
Klasa artykułu	95S

Opis

Wykonanie:

Półki regałów wtykowych, ocynkowane. Stojaki regałowe z wpustami umożliwiają łatwe wieszanie półek co 53 mm. Półki z dnem z podwójnym brzegiem i 10-krotnym krawędziowaniem podłużnym zapewniają wyjątkową stabilność i nośność.

Maksymalna **nośność półek 200 kg** na półkę.

Obciążenie pola: przy wysokości 1960 mm – 1000 kg, przy 2490 mm – 1200 kg, przy 2967 mm – 1400 kg.

Opis:

Wymiary montażowe:

Regał podstawowy: długość nominalna + 62 mm

Regał dostawny: długość nominalna + 31 mm

Zastosowanie:

Wielofunkcyjny system regałów do wszystkich zastosowań związanych z przechowywaniem. Różnorodne akcesoria umożliwiają późniejsze rozszerzenie i pełną konwertowalność.

w dostawie::

Regały podstawowe z zastrzałami krzyżowymi, 4 kotwy posadzkowe, 4 płytki podporowe.

Regał dostawny bez zastrzałów krzyżowych, 2 kotwy posadzkowe, 2 płytki podporowe.

wskazówka:

- **Stopy zaciskowe są objęte zakresem dostawy.**

- **Mocowania podłogowe lub ściennie nie wchodzą w zakres dostawy.**
- **Eksploatacja jednostronna z powodu konieczności usztywnienia zastrzałem krzyżowym.**
- **Długość wyboczeniowa (K) może wynosić maks. 600 mm.**
- **Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**
- **Co trzecie pole regału musi być wyposażone w zastrzał krzyżowy.**

materiał: ocynkowany

wysokość: 2967 mm

szerokość: 994 mm

głębokość: 800 mm

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 1066 mm

Liczba półek: 7

nośność półki: 200 kg

Opis techniczny

Liczba półek	7
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	1066 mm
montaż wtykowy	tak
maksymalne obciążenie pola	1400 kg
głębokość	800 mm
wysokość	2967 mm
szerokość	994 mm
dostęp do regału	jednostronne
nośność półki	200 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	200 kg
Grubość półki	30 mm
Regulacja wysokości co	53 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowany
Atrybut nazwy produktu	głębokości 800 mm
Rodzaj produktu	Regały półkowe

Akcesoria

Półki szerokość×głębokość 994X800 mm	992011 994X800
Płytki podporowe 2 mm liczba płytek podporowych 5	992049 5
Płytki podporowe 1 mm liczba płytek podporowych 5	992048 5
Kotwy posadzkowe Typ 2967	992047 2967