



Regały o dużej rozpiętości, podstawowe, głębokości 600 mm, wys. / szer.półki: 2967/1994 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy

992204 2967/1994

GTIN

Klasa artykułu

95S

Opis

Wykonanie:

Rama regału wykonana z zimnowalcowanej stali ocynkowanej o wysokiej wytrzymałości z poziomymi rozpórkami. Poziomy magazynowania można ustawiać co 53 mm. Mocowane wtykowo łączniki umożliwiają szybki montaż. Poziomy magazynowania składają się z oddzielnych półek podzielonych na segmenty.

Maksymalna **nośność półki**: 400 kg.

Obciążenie pola:

przy wysokości 1960 mm – 1600 kg (przy szerokości 1994 mm) lub 1250 kg (przy szerokości 2570 mm);

przy wysokości 2967 mm – 2000 kg (przy szerokości 1994 mm), lub 1800 kg (przy szerokości 2570 mm).

Warunek maksymalnego obciążenia pola:

maksymalna wysokość dolnego poziomu magazynowania 200 mm, maksymalna wysokość półki 600 mm.

Opis:

Wymiary montażowe:

Regał podstawowy: długość nominalna + 62 mm

Regał dostawny: długość nominalna + 31 mm

Zastosowanie:

Magazynowanie towarów wielkogabarytowych z lekkim i średnim obciążeniem. Dzięki obustronnej dostępności regału skróceniu ulega droga przebywana podczas kompletowania zlecenia.

w dostawie::

Po 10 poprzeczek podłużnych i 10 półek.

wskazówka:

- **Elementy mocowania w posadzce nie wchodzą w zakres dostawy.**
- **Regały o dużej rozpiętości WR 3000 są kompatybilne z regałami z półkami nr 991930 – 991967, w przypadku których można zamówić dodatkowe wymiary i elementy. Z przyjemnością przedstawimy Państwu inne opcje. Jeżeli są Państwo zainteresowani, proszę się z nami skontaktować.**
- **Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**

materiał: ocynkowany

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 3029 mm

liczba poziomów magazynowania: 10

Maksymalne obciążenie półki: 400 kg

Opis techniczny

| | |
|--|---------------------------|
| szerokość półki | 1994 mm |
| głębokość półki | 600 mm |
| wymiar montażowy szerokości regału podstawowego | 3029 mm |
| Zakres zastosowania | Regał o dużej rozpiętości |
| Maksymalne obciążenie półki | 400 kg |
| wysokość | 2967 mm |
| liczba poziomów magazynowania | 10 |
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 400 kg |
| Grubość półki | 40 mm |
| Regulacja wysokości co | 53 mm |
| Wykonanie montażowe | Regały łączone wtykowo |
| materiał | ocynkowany |
| Atrybut nazwy produktu | głębokości 600 mm |
| Rodzaj produktu | Regał o dużej rozpiętości |

Akcesoria

Półka ocynkowana szerokość 1994 mm

992223 1994