



Regały o dużej rozpiętości, podstawowe, głębokości 600 mm, wys. / szer.półki: 1960/1994 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	992204 1960/1994
GTIN	
Klasa artykułu	95S

Opis

Wykonanie:

Rama regału wykonana z zimnowalcowanej stali ocynkowanej o wysokiej wytrzymałości z poziomymi rozpórkami. Poziomy magazynowania można ustawiać co 53 mm. Mocowane wtykowo łączniki umożliwiają szybki montaż. Poziomy magazynowania składają się z oddzielnych półek podzielonych na segmenty.

Maksymalna **nośność półki**: 400 kg.

Obciążenie pola:

przy wysokości 1960 mm – 1600 kg (przy szerokości 1994 mm) lub 1250 kg (przy szerokości 2570 mm);

przy wysokości 2967 mm – 2000 kg (przy szerokości 1994 mm), lub 1800 kg (przy szerokości 2570 mm).

Warunek maksymalnego obciążenia pola:

maksymalna wysokość dolnego poziomu magazynowania 200 mm, maksymalna wysokość półki 600 mm.

Opis:

Wymiary montażowe:

Regał podstawowy: długość nominalna + 62 mm

Regał dostawny: długość nominalna + 31 mm

Zastosowanie:

Magazynowanie towarów wielkogabarytowych z lekkim i średnim obciążeniem. Dzięki obustronnej dostępności regału skróceniu ulega droga przebywana podczas kompletowania zlecenia.

w dostawie::

Po 6 poprzeczek podłużnych i 6 półek.

wskazówka:

- **Elementy mocowania w posadzce nie wchodzą w zakres dostawy.**
- **Regały o dużej rozpiętości WR 3000 są kompatybilne z regałami z półkami nr 991930 – 991967, w przypadku których można zamówić dodatkowe wymiary i elementy. Z przyjemnością przedstawimy Państwu inne opcje. Jeżeli są Państwo zainteresowani, proszę się z nami skontaktować.**
- **Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**

materiał: ocynkowany

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 2056 mm

liczba poziomów magazynowania: 6

Maksymalne obciążenie półki: 400 kg

Opis techniczny

liczba poziomów magazynowania	6
szerokość półki	1994 mm
Zakres zastosowania	Regał o dużej rozpiętości
głębokość półki	600 mm
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	2056 mm
wysokość	1960 mm
Maksymalne obciążenie półki	400 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	400 kg
Grubość półki	40 mm
Regulacja wysokości co	53 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowany
Atrybut nazwy produktu	głębokości 600 mm
Rodzaj produktu	Regał o dużej rozpiętości

Akcesoria

Półka ocynkowana szerokość 1994 mm

992223 1994