



## Zestaw wytaczaków stalowych z chłodzeniem wewnętrznym, prawe, Typ: SET1



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	265155 SET1
GTIN	4062406609603
Klasa artykułu	29W

### Opis techniczny

Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	4 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	6 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	6,5 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	9 mm
śruby mocujące	269028 7
Szerokość szyjki L <sub>4</sub>	6 mm
Szerokość szyjki L <sub>4</sub>	8 mm
Szerokość szyjki L <sub>4</sub>	8 mm
Szerokość szyjki L <sub>4</sub>	10 mm
długość główki L <sub>1</sub>	22,5 mm

długość główki L <sub>1</sub>	22 mm
długość główki L <sub>1</sub>	27 mm
długość główki L <sub>1</sub>	27,5 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	CC.. 0602..
pasująca wymienna płytką skrawającą	DC.. 0702..
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	8 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	11 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	12 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	15,5 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	9 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	7 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	11 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	9 mm
długość całkowita L	110 mm
długość całkowita L	100 mm
długość całkowita L	125 mm
długość całkowita L	100 mm
kod ISO uchwyty	A1012K SDUCR/L07
kod ISO uchwyty	A0810J SCLCR/L06
kod ISO uchwyty	A0810H SDUCR/L07
kod ISO uchwyty	A0608H SCLCR/L06
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Wytaczaki stalowe $\emptyset$ chwytu / wielkość płytki 0608/06 mm	260032 0608/06
Wytaczaki stalowe $\emptyset$ chwytu / wielkość płytki 0810/06 mm	260032 0810/06
Wytaczaki stalowe $\emptyset$ chwytu / wielkość płytki 1012/06 mm	260032 1012/06
Wytaczaki stalowe $\emptyset$ chwytu / wielkość płytki 1216/06 mm	260032 1216/06
śruby mocujące Typ 7	269028 7
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8