

**Zestaw wytaczaków stalowych z chłodzeniem wewnętrznym, lewe, Typ: SET1****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 265156 SET1 |
| GTIN | 4062406612412 |
| Klasa artykułu | 29W |

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------|------------------|
| długość całkowita L | 110 mm |
| długość całkowita L | 100 mm |
| długość całkowita L | 100 mm |
| długość całkowita L | 125 mm |
| Przesunięcie osi L ₃ | 6,5 mm |
| Przesunięcie osi L ₃ | 6 mm |
| Przesunięcie osi L ₃ | 9 mm |
| Przesunięcie osi L ₃ | 4 mm |
| śruby mocujące | 269028 7 |
| kod ISO uchwytu | A0810J SCLCR/L06 |
| kod ISO uchwytu | A1012K SDUCR/L07 |

| | |
|--|------------------|
| kod ISO uchwyty | A0810H SDUCR/L07 |
| kod ISO uchwyty | A0608H SCLCR/L06 |
| długość główki L ₁ | 22,5 mm |
| długość główki L ₁ | 22 mm |
| długość główki L ₁ | 27,5 mm |
| długość główki L ₁ | 27 mm |
| Szerokość szyjki L ₄ | 10 mm |
| Szerokość szyjki L ₄ | 8 mm |
| Szerokość szyjki L ₄ | 8 mm |
| Szerokość szyjki L ₄ | 6 mm |
| minimalna \varnothing otworu wstępnego D _{min.} | 12 mm |
| minimalna \varnothing otworu wstępnego D _{min.} | 8 mm |
| minimalna \varnothing otworu wstępnego D _{min.} | 11 mm |
| minimalna \varnothing otworu wstępnego D _{min.} | 15,5 mm |
| wysokość mocowania L ₂ | 9 mm |
| wysokość mocowania L ₂ | 7 mm |
| wysokość mocowania L ₂ | 9 mm |
| wysokość mocowania L ₂ | 11 mm |
| pasująca wymienna płytko skrawająca | CC.. 0602.. |
| pasująca wymienna płytko skrawająca | DC.. 0702.. |
| norma | DIN 8024 |
| rodzaj zastosowania | lewe |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki |

Akcesoria

| | |
|---|----------------|
| Wytaczaki stalowe \varnothing chwytu / wielkość płytki 0608/06 mm | 260033 0608/06 |
|---|----------------|

| | |
|---|----------------|
| Wytaczaki stalowe \emptyset chwytu / wielkość płytki 0810/06 mm | 260033 0810/06 |
| Wytaczaki stalowe \emptyset chwytu / wielkość płytki 1012/06 mm | 260033 1012/06 |
| Wytaczaki stalowe \emptyset chwytu / wielkość płytki 1216/06 mm | 260033 1216/06 |
| śruby mocujące Typ 7 | 269028 7 |
| Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |