

Garant
Frezy zgrubno - wykańczające, bez powłoki, Ø k12 DC: 30 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	191710 30
GTIN	4045197104861
Klasa artykułu	11W

Opis
Wykonanie:
drobna, zaszlifowana geometria dzieląca wiór.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: k12

Liczba zębów Z: 5

Kąt linii śrubowej: 27-30 stopni

kierunek dosuwu: poziomy i ukośny

chwyt: DIN 1835 B z h6

Liczba zębów Z: 5

 długość ostrzy L_c : 45 mm

długość całkowita L: 121 mm

 Ø chwytu D_s : 25 mm

 posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm²: 0,068 mm

Opis techniczny

Liczba zębów Z	5
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm ²	0,068 mm
Ø ostrzy D_c	30 mm
Ø chwytu D_s	25 mm
długość całkowita L	121 mm
długość ostrzy L_c	45 mm
kierunek dosuwu	poziomy i ukośny

chwyt	DIN 1835 B z h6
Tolerancja \varnothing nominalnej	k12
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt linii śrubowej	27-30 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy obcinaniu	45 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	30 mm
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS Co 8
norma	DIN 844 B
profil freza	NF
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe