



## Breloczek z latarką LED, z akumulatorem, Wielkość chwytu: K6R



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081414 K6R
GTIN	4058205028318
Klasa artykułu	04B

### Opis

#### Wykonanie:

Ultrakompaktowe latarki LED na breloczku w 2 rozmiarach i klasach mocy. Wygodne ładowanie dzięki wbudowanemu, rozkładanemu portowi USB-A. Uciążliwa plątanka przewodów to już przeszłość. Obudowa ze szczotkowanego aluminium nadaje latarce elegancki wygląd; to idealny dodatek do każdego pęku kluczy.

- **Karabińczyk umożliwia łatwe mocowanie.**
- **Dodatkowa funkcja na podczerwień do użytku w ciemności.**
- **Wbudowany akumulator i wskaźnik stanu naładowania.**
- **Praktyczna blokada transportowa chroni przed przypadkowym uruchomieniem.**

Strumień światła: 200 lm

strumień światła, stopień 2: 20 lm

Strumień świetlny ze wzmocnieniem: 400 lm

czas świecenia: 1,5 h

czas świecenia na stopniu 2: 10 h

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

### Opis techniczny

czas świecenia	1,5 h
Strumień światła	200 lm

czas świecenia na stopniu 2	10 h
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
długość całkowita	62 mm
Szerokość całkowita	30 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
strumień światła, stopień 2	20 lm
Strumień świetlny ze wzmocnieniem	400 lm