



## Breloczek z latarką LED, z akumulatorem, Wielkość chwytu: K4R



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081412 K4R
GTIN	4058205029117
Klasa artykułu	04B

### Opis

#### Wykonanie:

Ultrakompaktowe latarki LED na breloczku w 2 rozmiarach i klasach mocy. Wygodne ładowanie dzięki wbudowanemu, rozkładanemu portowi USB-A. Uciążliwa plątania przewodów to już przeszłość. Obudowa ze szczotkowanego aluminium nadaje latarce elegancki wygląd; to idealny dodatek do każdego pęku kluczy.

- **Karabińczyk umożliwia łatwe mocowanie.**
- **Dodatkowa funkcja na podczerwień do użytku w ciemności.**
- **Wbudowany akumulator i wskaźnik stanu naładowania.**
- **Praktyczna blokada transportowa chroni przed przypadkowym uruchomieniem.**

Strumień światła: 80 lm

strumień światła, stopień 2: 20 lm

Strumień świetlny ze wzmocnieniem: 120 lm

czas świecenia: 1 h

czas świecenia na stopniu 2: 3,5 h

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

### Opis techniczny

czas świecenia na stopniu 2	3,5 h
-----------------------------	-------

zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Szerokość całkowita	25 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
czas świecenia	1 h
Strumień światła	80 lm
strumień światła, stopień 2	20 lm
długość całkowita	52 mm
Strumień świetlny ze wzmocnieniem	120 lm