



Wielofunkcyjna latarka LED z wymiennymi nasadkami, Wielkość chwytu: WF4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081459 WF4
GTIN	4058205019637
Klasa artykułu	04B

Opis

Wykonanie:

Innowacyjna, wielofunkcyjna lampa LED 4 w 1 „Workers Friend” z eloksalowanego aluminium z mocną podstawą magnetyczną i systemem szybkiej wymiany. Oprócz ładowanej jednostki bazowej dostępne są następujące nasadki do niemal każdego zastosowania:

- **Nakładka na latarkę kieszonkową, z możliwością ogniskowania wiązki światła.**
- **Lampa montażowa o długości 11,5 cm, wyjątkowo smukła i wychylana o 180°.**
- **Lampa z giętkim ramieniem o długości 32 cm i średnicy 7 mm.**
- **Lampa inspekcyjna o średnicy zaledwie 4,3 mm.**

Strumień światła: 280 lm

strumień światła, stopień 2: 140 lm

czas świecenia: 2,5 h

czas świecenia na stopniu 2: 5,5 h

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

długość całkowita: 240 mm

Opis techniczny

Ø główki	35 mm
----------	-------

czas świecenia	2,5 h
strumień światła, stopień 2	140 lm
Strumień światła	280 lm
długość całkowita	240 mm
czas świecenia na stopniu 2	5,5 h
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Rodzaj produktu	Latarka