

**Garant****Płytki skrawające HiPer-Drill m7, HB7530, Ø D: 31 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231640 31-X
GTIN	4062406636227
Klasa artykułu	20N

**Opis****Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Do otworów o dokładności do IT9.

**wskazówka:**

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich  $5 \times D$ .  
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu. Wersja specjalna na zamówienie klienta:

możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 31 mm

posuw f w stali  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 45 mm/obr,

**Opis techniczny**

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	45 mm/obr,
--	------------

liczba wymian/ostrzy	1
dla elementu podstawowego Ø D	31 mm
zakres Ø	31 - 3199 mm
Gatunek	HB7530
Materiał ostrza &nbsp;	HM
kąt wierzchołkowy	135 stopni
Liczba ostrzy Z	2
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do wiercenia

---

## Aksesoria

Śruby Torx Plus napęd 20IP	231999 20IP
----------------------------	-------------