

**Garant****Płytki skrawające HiPer-Drill m7, HB7530, Ø D: 14,5 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 231640 14,5-X |
| GTIN             | 4062406636050 |
| Klasa artykułu   | 20N           |

**Opis****Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Do otworów o dokładności do IT9.

**wskazówka:**

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich  $5 \times D$ .

Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu. Wersja specjalna na zamówienie klienta:

możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 145 mm

posuw  $f$  w stali  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 23 mm/obr,

**Opis techniczny**

|                      |   |
|----------------------|---|
| liczba wymian/ostrzy | 1 |
|----------------------|---|

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| dla elementu podstawowego Ø D           | 145 mm                          |
| posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup> | 23 mm/obr,                      |
| zakres Ø                                | 145 - 1499 mm                   |
| Gatunek                                 | HB7530                          |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;               | HM                              |
| kąt wierzchołkowy                       | 135 stopni                      |
| Liczba ostrzy Z                         | 2                               |
| Rodzaj produktu                         | Wkładka skrawająca do wiercenia |

---

## Akcesoria

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Śruby Torx Plus napęd 8IP | 231999 8IP |
|---------------------------|------------|