

Garant**Płytki skrawające HiPer-Drill m7, HB7530, Ø D: 28 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231640 28-X
GTIN	4062406636197
Klasa artykułu	20N

Opis**Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym $\leq 20 \mu\text{m}$. Do otworów o dokładności do IT9.

wskazówka:

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich $5 \times D$.
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu. Wersja specjalna na zamówienie klienta:

możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 28 mm

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 41 mm/obr,

Opis techniczny

dla elementu podstawowego Ø D	28 mm
-------------------------------	-------

liczba wymian/ostrzy	1
posuw f w stali < 900 N/mm ²	41 mm/obr,
zakres Ø	28 - 2899 mm
Gatunek	HB7530
Materiał ostrza 	HM
kąt wierzchołkowy	135 stopni
Liczba ostrzy Z	2
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do wiercenia

Aksesoria

Śruby Torx Plus napęd 15IP1	231999 15IP1
-----------------------------	--------------