

Garant**Płytki skrawające HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231650 15-X
GTIN	4062406636470
Klasa artykułu	20N

Opis**Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym $\leq 20 \mu\text{m}$. Do otworów o dokładności do IT9.

wskazówka:

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich $5 \times D$.

Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu. Wersja specjalna na zamówienie klienta:

możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 15 mm

posuw f w stali INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$: 16 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	16 mm/obr,
---	------------

dla elementu podstawowego Ø D	15 mm
liczba wymian/ostrzy	1
zakres Ø	15 - 1599 mm
Gatunek	HB7630
Materiał ostrza 	HM
kąt wierzchołkowy	135 stopni
Liczba ostrzy Z	2
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do wiercenia

Akcesoria

Śruby Torx Plus napęd 8IP	231999 8IP
---------------------------	------------