

Garant**Płytki skrawające HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 49-X mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 231650 49-X |
| GTIN | 4062406636753 |
| Klasa artykułu | 20N |

Opis**Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym $\leq 20 \mu\text{m}$. Do otworów o dokładności do IT9.

wskazówka:

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich $5 \times D$.

Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu. Wersja specjalna na zamówienie klienta:

możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 49 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------|-------|
| liczba wymian/ostrzy | 1 |
| dla elementu podstawowego Ø D | 49 mm |

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| zakres Ø | 49 - 4999 mm |
| Gatunek | HB7630 |
| Materiał ostrza | HM |
| kąt wierzchołkowy | 135 stopni |
| Liczba ostrzy Z | 2 |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |