

Garant**Zestawy ostrzy HiPer-Drill m7, HB3040, Ø D: 17 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231645 17-X
GTIN	4062406637217
Klasa artykułu	20N

Opis**WAŻNE: Artykuł można konfigurować****Wykonanie:**

Przyrządy oszlifowane zapewniają dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym $\leq 20 \mu\text{m}$. Do otworów o dokładności do IT9.

Specjalne zaostrenie w kształcie piramidy, optymalne nawiercanie – nawet w niestabilnych warunkach oraz przy długim wysięgu narzędzia.

Przykładowo przy obróbce blach i wsporników stalowych. Nadaje się również do wiercenia pakietowego.

wskazówka:

Głębokość wiercenia bez chłodzenia wewnętrznego maksymalnie $1 \times D$.

Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich $5 \times D$.

Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu. Wersja specjalna na zamówienie klienta:

możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

kąt wierzchołkowy: 120 stopni

zastosowanie wiertel: Wiercenie pakietowe

dla elementu podstawowego Ø D: 17 mm

posuw f w stali < 750 N/mm²: 0,26 mm/obr.

Opis techniczny

posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,26 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy	1
dla elementu podstawowego Ø D	17 mm
zastosowanie wiertel	Wiercenie pakietowe
powłoka	TiAlN
zakres Ø	17 - 1799 mm
Gatunek	HB3040
Materiał ostrza 	HM
kąt wierzchołkowy	120 stopni
Liczba ostrzy Z	2
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do wiercenia