

Garant**Płytki skrawające HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 25 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 231650 25-X |
| GTIN | 4062406636579 |
| Klasa artykułu | 20N |

Opis**Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym $\leq 20 \mu\text{m}$. Do otworów o dokładności do IT9.

wskazówka:

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich $5 \times D$.

Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu. Wersja specjalna na zamówienie klienta:

możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 25 mm

posuw f w stali INOX > 900 N/mm²: 26 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|--|------------|
| posuw f w stali INOX > 900 N/mm ² | 26 mm/obr, |
|--|------------|

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| dla elementu podstawowego Ø D | 25 mm |
| liczba wymian/ostrzy | 1 |
| zakres Ø | 25 - 2599 mm |
| Gatunek | HB7630 |
| Materiał ostrza | HM |
| kąt wierzchołkowy | 135 stopni |
| Liczba ostrzy Z | 2 |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |

Aksesoria

| | |
|----------------------------|-------------|
| Śruby Torx Plus napęd 15IP | 231999 15IP |
|----------------------------|-------------|