

Garant**Płytki skrawające HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 31 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231650 31-X
GTIN	4062406636630
Klasa artykułu	20N

Opis**Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym $\leq 20 \mu\text{m}$. Do otworów o dokładności do IT9.

wskazówka:

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich $5 \times D$.

Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu. Wersja specjalna na zamówienie klienta:

możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 31 mm

posuw f w stali INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$: 31 mm/obr,

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	1
----------------------	---

posuw f w stali INOX > 900 N/mm ²	31 mm/obr,
dla elementu podstawowego Ø D	31 mm
zakres Ø	31 - 3199 mm
Gatunek	HB7630
Materiał ostrza 	HM
kąt wierzchołkowy	135 stopni
Liczba ostrzy Z	2
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do wiercenia

Aksesoria

Śruby Torx Plus napęd 20IP	231999 20IP
----------------------------	-------------