

Garant**Płytki skrawające HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231650 32-X
GTIN	4062406636647
Klasa artykułu	20N

Opis**Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym $\leq 20 \mu\text{m}$. Do otworów o dokładności do IT9.

wskazówka:

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich $5 \times D$.
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu. Wersja specjalna na zamówienie klienta:

możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 32 mm

posuw f w stali INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$: 32 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	32 mm/obr,
---	------------

dla elementu podstawowego Ø D	32 mm
liczba wymian/ostrzy	1
zakres Ø	32 - 3299 mm
Gatunek	HB7630
Materiał ostrza 	HM
kąt wierzchołkowy	135 stopni
Liczba ostrzy Z	2
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do wiercenia

Aksesoria

Śruby Torx Plus napęd 20IP	231999 20IP
----------------------------	-------------