

**Garant****Płytki skrawające HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 11,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231660 11,5-X
GTIN	4062406636814
Klasa artykułu	20N

**Opis****Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Do otworów o dokładności do IT9.

**wskazówka:**

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich  $5 \times D$ .

Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu. Wersja specjalna na zamówienie klienta:

możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 11,5 mm

Posuw f w żeliwie szarym (sferoidalnym): 0,23 mm/obr,

**Opis techniczny**

Posuw f w żeliwie szarym (sferoidalnym)	0,23 mm/obr,
---	--------------

dla elementu podstawowego Ø D	11,5 mm
liczba wymian/ostrzy	1
zakres Ø	115 - 1199 mm
Gatunek	HB7725
Materiał ostrza &nbsp;	HM
kąt wierzchołkowy	135 stopni
Liczba ostrzy Z	2
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do wiercenia