

**Garant****Płytki skrawające HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231650 14-X
GTIN	4062406636456
Klasa artykułu	20N

**Opis****Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Do otworów o dokładności do IT9.

**wskazówka:**

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich  $5 \times D$ .

Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu. Wersja specjalna na zamówienie klienta:

możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 14 mm

posuw f w stali INOX  $> 900 \text{ N/mm}^2$ : 15 mm/obr,

**Opis techniczny**

dla elementu podstawowego Ø D	14 mm
-------------------------------	-------

posuw f w stali INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	15 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	1
zakres Ø	14 - 1449 mm
Gatunek	HB7630
Materiał ostrza &nbsp;	HM
kąt wierzchołkowy	135 stopni
Liczba ostrzy Z	2
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do wiercenia

---

## Aksesoria

Śruby Torx Plus napęd 8IP	231999 8IP
---------------------------	------------