

**Garant****Płytki skrawające HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 26 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231650 26-X
GTIN	4062406636586
Klasa artykułu	20N

**Opis****Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Do otworów o dokładności do IT9.

**wskazówka:**

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich  $5 \times D$ .  
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu. Wersja specjalna na zamówienie klienta:

możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 26 mm

posuw f w stali INOX > 900 N/mm<sup>2</sup>: 27 mm/obr,

**Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	1
----------------------	---

dla elementu podstawowego Ø D	26 mm
posuw f w stali INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	27 mm/obr,
zakres Ø	26 - 2699 mm
Gatunek	HB7630
Materiał ostrza &nbsp;	HM
kąt wierzchołkowy	135 stopni
Liczba ostrzy Z	2
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do wiercenia

---

## Aksesoria

Śruby Torx Plus napęd 15IP	231999 15IP
----------------------------	-------------