

Garant**Płytki skrawające HiPer-Drill m7, HB7530, Ø D: 18 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231640 18-X
GTIN	4062406636098
Klasa artykułu	20N

Opis**Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym $\leq 20 \mu\text{m}$. Do otworów o dokładności do IT9.

wskazówka:

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich $5 \times D$.

Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu. Wersja specjalna na zamówienie klienta:

możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 18 mm

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 28 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	28 mm/obr,
--	------------

liczba wymian/ostrzy	1
dla elementu podstawowego Ø D	18 mm
zakres Ø	18 - 1899 mm
Gatunek	HB7530
Materiał ostrza 	HM
kąt wierzchołkowy	135 stopni
Liczba ostrzy Z	2
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do wiercenia

Aksesoria

Śruby Torx Plus napęd 8IP1	231999 8IP1
----------------------------	-------------