

Garant

Płytki skrawające HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 39-X mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	231660 39-X
GTIN	4062406637118
Klasa artykułu	20N

Opis

Wykonanie:

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym $\leq 20 \mu\text{m}$. Do otworów o dokładności do IT9.

wskazówka:

Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5xD.

Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu. Termin dostawy: 10 tygodni roboczych

Minimalne zamówienie: 3 sztuki

Wersja specjalna na zamówienie klienta:

możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

Semi-Standard: tak

dla elementu podstawowego Ø D: 39 mm

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	1
----------------------	---

Karta danych

dla elementu podstawowego $\varnothing D$

39 mm

zakres \varnothing

39 - 40,99 mm

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	90 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	70 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	100 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się		