

**Kątowniki magnetyczne 90° (sztywne), ferryt, Typ: 972****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085954 972
GTIN	2050000965500
Klasa artykułu	08Q

Opis**Wykonanie:**

tolerancja kąta $\pm 0,05/100$ mm.

Zastosowanie:

Do mocowania części pod stałym kątem 90° przy przygotowaniu do prac montażowych i spawalniczych.

Opis techniczny

nominalna siła przyczepności	750 N
szerokość	22 mm
typ	972
Zakres regulacji kąta	90 stopni
długość	225 mm
wysokość	225 mm
masa	2,2 kg

Materiał rdzenia elektromagnesu	feryt
Rodzaj produktu	Uchwyty magnetyczne, wielokątowe