



Lampy warsztatowe LED, Wielkość chwytu: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081409 10
GTIN	4260131239366
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Innowacyjna lampa warsztatowa „Silhouette” ze sterowaniem gestami na głowicy do włączania i wyłączenia oraz funkcją ściemniania. Dodatkowo za pośrednictwem drugiego sensora – także używając sterowania gestami – można w razie potrzeby zmienić temperaturę barwy. Obydwa sensory reagują w momencie, gdy dłoń znajdzie się pod jednym z nich. Dzięki smukłej i mocnej eleganckiej obudowie z aluminium lampa ta nadaje się do różnych obszarów zastosowania.

- **Mocna podstawa magnetyczna.**
- **Równomierne, jednolite oświetlenie 120°, które nie powoduje odbicia światła.**
- **Nie oślepia i nie migocze.**
- **Barwę światła można zmienić od białej zimnej do białej ciepłej za pośrednictwem sensora na głowicy lampy.**
- **Płynna regulacja jasności, również sterowaniem gestami na głowicy lampy.**

wydajność świetlna: 10 W

Strumień światła: 960 lm

temperatura barwy: 2700 - 5500 K

wys. całkowita: 750 mm

szerokość głowicy świecącej: 30 mm

głębokość głowicy świecącej: 210 mm

Opis techniczny

wydajność świetlna	10 W
głębokość głowicy świecącej	210 mm
wysokość głowicy świecącej	10 mm
szerokość głowicy świecącej	30 mm
temperatura barwy	2700 - 5500 K
wys. całkowita	750 mm
Strumień światła	960 lm
Rodzaj produktu	Wodoszczelna lampa stanowiska pracy