



Suwmiarka cyfrowa HCT z Bluetooth, zakres pomiarowy: 300mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	412790 300
GTIN	4062406629458
Klasa artykułu	42A

Opis

Wykonanie:

Cyfrowa suwmiarka z **Bluetooth 5.0**. Czytelny wyświetlacz LCR. Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Powierzchnia przyjemna w dotyku. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools), dostępną bezpłatnie na Androida i iOS. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID) wg normy zakładowej.
bez głębokościomierza.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Opakowanie: Stabilny pojemnik

norma: norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

Zastosowanie bezprzewodowe: Aplikacja mobilna HCT

Zastosowanie bezprzewodowe: HID (Human Interface Device)

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,04 mm

długość szczęk: 60 mm

Zastosowanie bezprzewodowe: Aplikacja mobilna HCT

Zastosowanie bezprzewodowe: HID (Human Interface Device)

Opis techniczny

Kalibracja	A1
------------	----

odczyt	0,0005 cal
Seria	HCT
odczyt	0,01 mm
zakres pomiarowy	0 - 300 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja mobilna HCT
Zastosowanie bezprzewodowe	HID (Human Interface Device)
norma	norma zakładowa
długość szczęk	60 mm
z głębokościomierzem	nie
granica błędu	0,04 mm
typ baterii	Baterie guzikowe
przełączalny odczyt	mm / cale
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 nr CR2032
złącze	złącze Bluetooth
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	021000 300
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	021010 300

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032

081560 CR2032