



Suwmiarka cyfrowa HCT z Bluetooth i okrągłym głębokościomierzem, zakres pomiarowy: 150mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	412792 150
GTIN	4062406629465
Klasa artykułu	42A

Opis

Wykonanie:

Cyfrowa suwmiarka z **Bluetooth 5.0**. Czytelny wyświetlacz LCR. Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Powierzchnia przyjemna w dotyku. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools), dostępną bezpłatnie na Androida i iOS. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Opakowanie: Stabilny pojemnik

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cale

wymiar głębokości: Ø 1,6

Zastosowanie bezprzewodowe: Aplikacja mobilna HCT

Zastosowanie bezprzewodowe: HID (Human Interface Device)

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,03 mm

długość szczęk: 40 mm

Zastosowanie bezprzewodowe: Aplikacja mobilna HCT

Zastosowanie bezprzewodowe: HID (Human Interface Device)

Opis techniczny

norma	DIN 862
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
z głębokościomierzem	tak
długość szczęk	40 mm
wymiar głębokości	Ø 1,6
granica błędu	0,03 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 nr CR2032
Seria	HCT
typ baterii	Baterie guzikowe
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
odczyt	0,01 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
Liczba dołączonych baterii	1
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja mobilna HCT
Zastosowanie bezprzewodowe	HID (Human Interface Device)
Kalibracja	A1
odczyt	0,0005 cal
złącze	złącze Bluetooth
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032

081560 CR2032