



Uchwyty wkrętakowe z magazynkiem bitów 1/4 cala z uchwytem teleskopowym i magnesem, Wielkość chwytu: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	676565 2
GTIN	4013288221131
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny, 2-komponentowy uchwyt Kraftform o wyjątkowo niewielkich rozmiarach z gniazdem bitów 1/4 cala do trudno dostępnych obszarów. Z funkcją grzechotki i precyzyjnym uzębieniem dla małego kąta cofania. Łatwy w obsłudze pierścień do przełączania. Wraz z 6 odpornymi na obciążenia dynamiczne bitami uniwersalnymi C 6,3, umieszczonymi w magazynku w uchwycie. Mocny magnes trwały w gnieździe bitów zapewnia stabilne osadzenie.

Pasuje do :

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3 do śrub z główką Phillips: po 1 szt. 1/25; 2/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3 do śrub Pozidriv: po 1 szt. 1/25; 2/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3 do śrub płaskich: po 1 szt. 0,8x5,5

Bity, długość 25 mm, C 6,3 do śrub Torx®: po 1 szt. TX25

uchwyty bitów: D 6,3

długość całkowita: 69 mm

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do wkrętów Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®

Karta danych

długość całkowita

69 mm