



Uchwyty wkrętakowe z magazynkiem bitów 1/4 cala z uchwytem teleskopowym i magnesem, Wielkość chwytu: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	676565 3
GTIN	4013288221148
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny, 2-komponentowy uchwyt Kraftform o wyjątkowo niewielkich rozmiarach z gniazdem bitów 1/4 cala do trudno dostępnych obszarów. Z funkcją grzechotki i precyzyjnym uzębieniem dla małego kąta cofania. Łatwy w obsłudze pierścień do przełączania. Wraz z 6 odpornymi na obciążenia dynamiczne bitami uniwersalnymi C 6,3, umieszczonymi w magazynku w uchwycie. Mocny magnes trwały w gnieździe bitów zapewnia stabilne osadzenie.

Pasuje do :

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3 do śrub z główką Phillips: po 1 szt. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3 do śrub płaskich: po 1 szt. 0,6×4,5; 1,0×5,5 1,2×6,5

uchwyty bitów: D 6,3

długość całkowita: 69 mm

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do wkrętów Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
długość całkowita	69 mm

