

Garant**Stabilizator wytaczaków 7×D mini, Wielkość chwytu: 10L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319467 10L
GTIN	4062406641832
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

Zaleta:

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

Pasuje do :

Wszystkie popularne wytaczaki.

wskazówka:

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków konieczne sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3×D. Maksymalny wysięg stabilizatora wraz z wytaczakiem 10×D.

Drgania: stłumione

kierunek skrawania: prawe

Ø mocowania D₁: 10 mm

Ø trzonu D₂: 32 mm

Ø D₃: 40 mm

Długość wysięgu L₁: 70 mm

dł. całkowita L₁: 53 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L ₁	70 mm
Ø trzonu D ₂	32 mm
Ø D ₃	40 mm

promień R	2 mm
długość całkowita L ₂	129 mm
Ø mocowania D ₁	10 mm
dł. całkowita L1	53 mm
kierunek skrawania	prawe
C	1 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	7×D
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Stabilizator wytaczaków