

**Garant****Stabilizator wytaczaków 7×D mini, Wielkość chwytu: 12L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319467 12L
GTIN	4062406641856
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

**Zaleta:**

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

**Pasuje do :**

Wszystkie popularne wytaczaki.

**wskazówka:**

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków konieczne sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3×D. Maksymalny wysięg stabilizatora wraz z wytaczakiem 10×D.

Drgania: stłumione

kierunek skrawania: prawe

Ø mocowania D<sub>1</sub>: 12 mm

Ø trzonu D<sub>2</sub>: 32 mm

Ø D<sub>3</sub>: 40 mm

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 84 mm

dł. całkowita L<sub>1</sub>: 53 mm

**Opis techniczny**

Ø D <sub>3</sub>	40 mm
kierunek skrawania	prawo
Ø trzonu D <sub>2</sub>	32 mm

Długość wysięgu $L_1$	84 mm
$\varnothing$ mocowania $D_1$	12 mm
promień R	2 mm
dł. całkowita $L_1$	53 mm
C	1 mm
długość całkowita $L_2$	143 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	$7 \times D$
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Stabilizator wytaczaków