

Garant**Stabilizator wytaczaków 7×D mini, Wielkość chwytu: 20L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319467 20L
GTIN	4062406641894
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

Zalety:

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

Pasuje do :

Wszystkie popularne wytaczaki.

wskazówka:

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków konieczne sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3×D. Maksymalny wysięg stabilizatora wraz z wytaczakiem 10×D.

Drgania: stłumione

kierunek skrawania: prawe

Ø mocowania D₁: 20 mm

Ø trzonu D₂: 32 mm

Ø D₃: 40 mm

Długość wysięgu L₁: 140 mm

dł. całkowita L₁: 60 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L ₁	140 mm
Ø D ₃	40 mm
dł. całkowita L ₁	60 mm
kierunek skrawania	prawo

Ø mocowania D ₁	20 mm
promień R	2 mm
C	1 mm
Ø trzonu D ₂	32 mm
długość całkowita L ₂	206 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	7×D
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Stabilizator wytaczaków