

**Garant****Stabilizator wytaczaków 7×D mini, Wielkość chwytu: 20R****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319467 20R
GTIN	4062406641887
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

**Zalety:**

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

**Pasuje do :**

Wszystkie popularne wytaczaki.

**wskazówka:**

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków konieczne sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3×D. Maksymalny wysięg stabilizatora wraz z wytaczakiem 10×D.

Drgania: stłumione

kierunek skrawania: prawe

Ø mocowania D<sub>1</sub>: 20 mm

Ø trzonu D<sub>2</sub>: 32 mm

Ø D<sub>3</sub>: 40 mm

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 140 mm

dł. całkowita L<sub>1</sub>: 60 mm

**Opis techniczny**

Ø mocowania D <sub>1</sub>	20 mm
promień R	2 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	140 mm
Ø trzonu D <sub>2</sub>	32 mm

dł. całkowita L1	60 mm
C	1 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
kierunek skrawania	prawe
długość całkowita L <sub>2</sub>	206 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	7×D
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Stabilizator wytaczaków