

Garant**Stabilizator wytaczaków 7xD maxi, Wielkość chwytu: 12L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319469 12L
GTIN	4062406642495
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

Zalety:

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

Pasuje do :

Wszystkie popularne wytaczaki.

wskazówka:

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków konieczne sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3xD. Maksymalny wysięg stabilizatora wraz z wytaczakiem 10xD.

Drgania: stłumione

kierunek skrawania: prawe

Ø mocowania D_1 : 12 mm

Ø trzonu D_2 : 32 mm

Ø D_3 : 40 mm

Długość wysięgu L_1 : 84 mm

dł. całkowita L_1 : 53 mm

Opis techniczny

kierunek skrawania	prawo
długość całkowita L_2	143 mm
Długość wysięgu L_1	84 mm

promień R	1,2 mm
Ø trzonu D ₂	32 mm
Ø D ₃	40 mm
C	1,5 mm
dł. całkowita L1	53 mm
Ø mocowania D ₁	12 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	7×D
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Stabilizator wytaczaków