

Garant**Stabilizator wytaczaków 7xD maxi, Wielkość chwytu: 16R****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319469 16R
GTIN	4062406642501
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

Zaleta:

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

Pasuje do :

Wszystkie popularne wytaczaki.

wskazówka:

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków konieczne sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3xD. Maksymalny wysięg stabilizatora wraz z wytaczakiem 10xD.

Drgania: stłumione

kierunek skrawania: prawe

Ø mocowania D₁: 16 mm

Ø trzonu D₂: 32 mm

Ø D₃: 40 mm

Długość wysięgu L₁: 112 mm

dł. całkowita L₁: 53 mm

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	16 mm
Ø D ₃	40 mm
dł. całkowita L ₁	53 mm

Długość wysięgu L_1	112 mm
długość całkowita L_2	171 mm
Ø trzonu D_2	32 mm
promień R	1,2 mm
kierunek skrawania	prawe
C	1,5 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	7×D
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Stabilizator wytaczaków