

Garant**Zderzaki trójwymiarowe, Wielkość chwytu: 150****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360432 150
GTIN	4062406640439
Klasa artykułu	31H

Opis**Wykonanie:**

Bezstopniowe i szybkie nastawienie.
Opcjonalnie wysuw maks. 30 mm.
Uchwyt M8 do nakrętek teowych lub montażu bezpośredniego.

Zastosowanie:

Do użytku na frezarkach i wiertarkach.

Materiał:

Aluminium eloksalowane.

Wyp. dodatkowe:

Nakrętki teowe M8 zob. nr 370520 rozm. 12 – 18.
Wysokość użytkowa N: 145 - 175 mm
Rozstaw osi S A: 80 - 110 mm
Wysokość użytkowa N: 145 - 175 mm
wys. całkowita: 210 - 240 mm
Rozstaw osi S A: 80 - 110 mm

Opis techniczny

Rozstaw osi S A	80 - 110 mm
-----------------	-------------

wys. całkowita	210 - 240 mm
Wysokość użytkowa N	145 - 175 mm
Rodzaj produktu	Zderzak