

**Garant****Zderzaki trójwymiarowe, Wielkość chwytu: 300****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360432 300
GTIN	4062406640446
Klasa artykułu	31H

**Opis****Wykonanie:**

Bezstopniowe i szybkie nastawienie.

Opcjonalnie wysuw maks. 30 mm.

Uchwyt M8 do nakrętek teowych lub montażu bezpośredniego. Ogranicznik podwójny.

**Zastosowanie:**

Do użytku na frezarkach i wiertarkach.

**Materiał:**

Aluminium eloksalowane.

**Wyp. dodatkowe:**

Nakrętki teowe M8 zob. nr 370520 rozm. 12 – 18.

Wysokość użytkowa N: 285 - 315 mm

Rozstaw osi S A: 80 - 110 mm

Wysokość użytkowa N: 285 - 315 mm

wys. całkowita: 350 - 380 mm

Rozstaw osi S A: 80 - 110 mm

**Opis techniczny**

wys. całkowita	350 - 380 mm
----------------	--------------

Wysokość użytkowa N	285 - 315 mm
Rozstaw osi S A	80 - 110 mm
Rodzaj produktu	Zderzak