

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 10mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 614805 10 |
| GTIN | 4062406649531 |
| Klasa artykułu | 62A |

Opis

10 mm długość klucza L: 153 mm
szerokość szczęk b: 21,9 mm
wysokość szczęk h_1 : 5 mm
wysokość pierścienia h_2 : 7,6 mm
 \varnothing pierścienia D: 20,9 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 43 Nm

Opis techniczny

| | |
|--|------------------------|
| wysokość szczęk h_1 | 5 mm |
| obciążalność grzechotki momentem obrotowym | 43 Nm |
| \varnothing pierścienia D | 20,9 mm |
| długość klucza L | 153 mm |
| wysokość pierścienia h_2 | 7,6 mm |
| rozwartość klucza | 10 mm |
| szerokość szczęk b | 21,9 mm |
| rozwartości kluczy | metryczne |
| liczba zębów | 72 |
| luz | 5 stopni |
| materiał | Stal chromowo-wanadowa |
| powierzchnia | matowy chromowany |

Rodzaj produktu

Klucze do śrub